


**Garant****Szafa na odzież z zamkami ryglowymi z pokrętłem, liczba przegród: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949018 12
GTIN	4062406073145
Klasa artykułu	91G

**Opis****Wykonanie:**

Stopki z 2 mm blachy aluminiowej. Tylne ściany z nacięciami wentylacyjnymi, drzwiczki z wieszakiem na ręcznik i tabliczką z nazwiskiem. Można w kilku ruchach zmienić kierunek otwierania się drzwi z prawa na lewo.

z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

**Norma:****DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Opcjonalnie zasłona cokołu. Proszę zapytać.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1850 mm

szerokość: 1200 mm

głębokość: 520 mm

wysokość użytkowa każdego przedziału: 370 mm

szerokość użytkowa każdego przedziału: 342 mm

głębokość użytkowa każdego przedziału: 472 mm

## Opis techniczny

masa	114 kg
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
możliwość wyboru lakieru specjalnego	tak
głębokość użytkowa każdego przedziału	472 mm
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej	tak
szerokość użytkowa każdego przedziału	342 mm
wysokość	1850 mm
dla kłódki	tak
Wykonanie zamka	Zamek ryglowy z pokrętłem
liczba przedziałów	12
głębokość	520 mm
wykonanie podstawy	Nóżki aluminiowe
wysokość użytkowa każdego przedziału	370 mm
szerokość	1200 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
tabliczka na nazwisko	tak
norma	DIN 4547
ukośna ściana górna	nie
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	225 stopni
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa z przegrodami

## Akcesoria

Maskownica cokołu, przednia/tylna Typ 1200	958737 1200
Zamki ryglowe z pokrętłem Typ R	914190 R

Maskownica cokołu, boczna Typ 520	958738 520
Precyzyjna kłódka patentowa z wkładką o jednakowym kodowaniu Ø korpusu 45 mm	085812 45
Precyzyjna kłódka patentowa z wkładką o różnym kodowaniu Ø korpusu 45 mm	085814 45
Precyzyjna kłódka patentowa bez wkładki Ø korpusu 45 mm	085816 45
Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne wkładki Ø korpusu 40 mm	085875 40
Kłódki ocynkowane, różne wkładki Typ 50 mm	085822 50