

Garant**Szafa na odzież z zamkami ryglowymi z pokrętłem, liczba przegród: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949051 2
GTIN	4062406073176
Klasa artykułu	91G

Opis**Wykonanie:**

Drzwi z amortyzującym ogranicznikiem. Korpus z ukośną ścianą górną, ustawiony na ślizgaczach z tworzywa sztucznego oraz zdejmowana maskownica cokołu od przodu. 40 (kłódka nie należy do zakresu dostawy). Specjalna konstrukcja pozwala na schowanie kasku motocyklowego mimo szerokości sekcji wynoszącej 300 mm (zgłoszona ochrona wzoru).

Z zamkiem ryglowym z pokrętłem, zamykanym na kłódkę, do wielk. 40 (dostawa bez kłódek).

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

- Szafy dostarczane w stanie kompletnie zmontowanym.
- Kłódki do zamków ryglowych patrz tom 2 katalogu „Narzędzia ręczne i pomiarowe” nr 085822–085875, oraz kłódki DOM nr 085812; 085814. Nr 085816 rozm. 45 nadaje się do systemów zamków.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość z przodu: 1850 mm

wysokość z tyłu: 2000 mm

szerokość: 600 mm
 głębokość: 500 mm
 wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież: 1240 mm
 szerokość użytkowa każdego przedziału na odzież: 240 mm

Opis techniczny

wysokość z tyłu	2000 mm
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki	420 - 480 mm
dla kłódki	tak
głębokość użytkowa każdej półki na czapki	250 mm
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1240 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału na odzież	240 mm
głębokość półki	250 mm
szerokość użytkowa każdej półki na czapki (kaski motocyklowe)	240 - 280 mm
ukośna ściana górna	tak
masa	49,8 kg
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej	nie
tabliczka na nazwisko	tak
Wykonanie zamka	Zamki ryglowe z pokrętle
wysokość z przodu	1850 mm
szerokość	600 mm
szerokość półki	295 mm
norma	DIN 4547
głębokość użytkowa każdego przedziału na odzież	475 mm
wykonanie podstawy	Cokół z maskownicą
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	nie
zdejmowana maskownica cokołu	tak
liczba przedziałów	2

liczba drążków na odzież	1
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
możliwość wyboru lakieru specjalnego	tak
głębokość	500 mm
liczba półek stałych cofniętych	1
pasują do kasków motocyklowych	tak
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	225 stopni
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

Akcesoria

Zamki ryglowe z pokrętkiem Typ R	914190 R
Precyzyjna kłódka patentowa z wkładką o jednakowym kodowaniu Ø korpusu 45 mm	085812 45
Precyzyjna kłódka patentowa z wkładką o różnym kodowaniu Ø korpusu 45 mm	085814 45
Precyzyjna kłódka patentowa bez wkładki Ø korpusu 45 mm	085816 45
Kłódki ocynkowane, różne wkładki Typ 40 mm	085822 40
Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne wkładki Ø korpusu 40 mm	085875 40