

**Garant****Szafy regałowe z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	944003 1000
GTIN	4062406073381
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa regałowa 30x11G.

Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm.

Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwającym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

**Umieszczenie:**

liczba pojemników magazynowych: 12x nr 963321 wielk. SB6; 12x nr 963321 wielk. SB5; 12x nr 963321 wielk. SB4

**w dostawie::**

Szafa z półkami i pojemnikami magazynowymi otwartymi.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

• **Pojedyncze pojemniki magazynowe otwarte zob. nr 963321.**

• **Pojedyncze półki zob. nr 944061, 944065.**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 80 kg

wysokość: 1000 mm

szerokość: 750 mm  
głębokość: 275 mm  
szerokość w G: 30  
głębokość w G: 11  
wysokość użytkowa: 845 mm

## Opis techniczny

wysokość użytkowa	845 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	80 kg
masa	47 kg
szerokość	750 mm
wysokość	1000 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
Liczba półek	4
głębokość	275 mm
głębokość w G	11
szerokość w G	30
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	500 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa regałowa

## Akcesoria

Półka schodkowa do szaf regałowych, głębokość 11G do szaf o głębokości w G 30

944065 30

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Półka do szaf regałowych, głębokość 11 G do szaf o głębokości w G 30	944061 30
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11