


**Garant****Szafy regałowe z drzwiami skrzydłowymi przeszklonymi, wysokość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	944005 1000
GTIN	4062406073398
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm.

Wyposażona szafa regałowa 30x11G.

Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwającym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

**Umieszczenie:**

liczba pojemników magazynowych: 12x nr 963321 wielk. SB6; 12x nr 963321 wielk. SB5; 12x nr 963321 wielk. SB4

**w dostawie::**

Szafa z półkami i pojemnikami magazynowymi otwartymi.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

- **Pojedyncze pojemniki magazynowe otwarte zob. nr 963321.**
- **Pojedyncze półki zob. nr 944061, 944065.**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 80 kg

wysokość: 1000 mm

szerokość: 750 mm  
 głębokość: 275 mm  
 szerokość w G: 30  
 głębokość w G: 11  
 wysokość użytkowa: 845 mm

## Opis techniczny

Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
wysokość	1000 mm
Liczba półek	4
szerokość	750 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	80 kg
masa	47 kg
głębokość	275 mm
wysokość użytkowa	845 mm
głębokość w G	11
szerokość w G	30
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	500 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa regałowa

## Akcesoria

Półka do szaf regałowych, głębokość 11 G do szaf o głębokości w G 30

944061 30

Półka schodkowa do szaf regałowych, głębokość 11G do szaf o głębokości w G 30

944065 30

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F

940559 F

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11