


Garant GRIDLINE

Systemowa szafa regałowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi wyposażone w pojemniki magazynowe, wysokość: 2000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy

944221 2000

GTIN

4062406073503

Klasa artykułu

9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa regałowa 40x20G. Mocowanie półek możliwe wrostawie co 25 mm. Zamykane uchwytem przesuwным z 2-komponentową powłoką Haptoprene® i zamkiem patentowym. Drzwi skrzydłowe pełne z płytami mocującymi do mocowania pojemników magazynowych otwartych oraz haków i uchwytów Easyfix. Wyposażone w półki i pojemniki magazynowe otwarte.

6 sztuk półek o **nośności 65 kg.**

3 sztuki półek o **nośności 100 kg.**

Umieszczenie:

liczba pojemników magazynowych: 36x nr 963321 rozm. SB6; 51 nr 963321 rozm. SB5; 18x nr 963321 rozm. SB4; 16x nr 963321 rozm. SB3Z

w dostawie::

Szafa z półkami i pojemnikami magazynowymi otwartymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Nośność na drzwi: 8 kg.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

wysokość użytkowa	1845 mm
masa	151 kg
wysokość	2000 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
Liczba półek	9
głębokość	500 mm
szerokość	1000 mm
głębokość w G	20
szerokość w G	40
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa regałowa

Akcesoria

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11