

 GRIDLINE**Szafa na walizki systemowe GridLine, Wysokość mm / liczba przegródek:
2000/6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	944241 2000/6
GTIN	4062406073527
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa chroniąca przed nieupoważnionym dostępem do składowania walizek systemowych nr 693330. Półki z szynami prowadzącymi i listwami ograniczającymi z tyłu. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

w dostawie::

Szafa włącznie z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa bez walizki systemowej.

Grubość materiału: 0,9 mm

Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1000 kg

Kąt rozwarcia drzwi: 250 stopni

Regulacja wysokości co: 25 mm

Zamek patentowy: Modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg
wysokość: 2000 mm

szerokość: 500 mm
głębokość: 500 mm
szerokość w G: 20
głębokość w G: 20
wysokość użytkowa: 1845 mm

Opis techniczny

głębokość w G	20
szerokość	500 mm
masa	81 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
wysokość użytkowa	1845 mm
szerokość w G	20
Liczba półek	6
wysokość	2000 mm
głębokość	500 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd

Akcesoria

Dodatkowe półki do szafy na walizki systemowe GridLine do szaf o szerokości w G 20 mm

944249 20