

Garant GRIDLINE

**Szafa do ładowania akumulatorów z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 2000/DE mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	944503 2000/DE
GTIN	4062406073589
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa do ładowania akumulatorów rozm. 40×20G, ze **skrzynką bezpieczników bezzwłocnych i wentylatorem**. Wentylator z filtrem powietrza w systemie pracy nadciśnieniowej (50 m<sup>3</sup> / h). Powietrze uchodzi przez szczeliny wentylacyjne umieszczone z boku w drzwiach. Półki do ładowania akumulatorów z dwiema listwami z 6 gniazdami, 230 V, z wyłącznikiem.

**w dostawie::**

Szafa z 2 dziurkowanymi półkami do ładowania akumulatorów. Wtyczka przyłączeniowa 16 A / 400 V 5-biegunowa z 3 m przewodem zasilającym i **protokołem pomiarowym**. 4 × listwa wtykowa z 6 gniazdami wtykowymi. Dodatkowo 2 półki nr 940550 wielk. 40 i 1 szuflada nr 940642 wielk. 125.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Gniazda w wersji niemieckiej.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003  
wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm  
głębokość: 500 mm  
szerokość w G: 40  
głębokość w G: 20  
wysokość użytkowa: 1845 mm

## Opis techniczny

liczba gniazd wtykowych	24
wysokość	2000 mm
masa	120 kg
szerokość	1000 mm
głębokość	500 mm
wysokość użytkowa	1845 mm
szerokość w G	40
głębokość w G	20
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa do ładowania akumulatorów

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------