

Garant GRIDLINE

**Szafa do ładowania akumulatorów z z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi,
wysokość: 1000/DE mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	944501 1000/DE
GTIN	4062406073534
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa do ładowania akumulatorów rozm. 40×20G, ze **skrzynką bezpieczników bezzwłocnych i wentylatorem**. Wentylator z filtrem powietrza w systemie pracy nadciśnieniowej (50 m³ / h). Powietrze uchodzi przez szczeliny wentylacyjne umieszczone z boku w drzwiach. Półki do ładowania akumulatorów z dwiema listwami z 6 gniazdami, 230 V, z wyłącznikiem.

w dostawie::

Szafa z 2 dziurkowanymi półkami do ładowania akumulatorów. Wtyczka przyłączeniowa 16 A / 400 V 5-biegunowa z 3 m przewodem zasilającym i **protokołem pomiarowym**. 4 × listwa wtykowa z 6 gniazdami wtykowymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Gniazda w wersji niemieckiej.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 845 mm

Opis techniczny

liczba gniazd wtykowych	24
masa	88 kg
wysokość użytkowa	845 mm
wysokość	1000 mm
głębokość	500 mm
szerokość	1000 mm
szerokość w G	40
głębokość w G	20
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa do ładowania akumulatorów

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
----------------------------------------	-------------