

Garant GRIDLINE

**Szafa do ładowania akumulatorów z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 1250/DE mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	944503 1250/DE
GTIN	4062406073572
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa do ładowania akumulatorów rozm. 40×20G, ze **skrzynką bezpieczników bezzwłocnych i wentylatorem**. Wentylator z filtrem powietrza w systemie pracy nadciśnieniowej (50 m<sup>3</sup> / h). Powietrze uchodzi przez szczeliny wentylacyjne umieszczone z boku w drzwiach. Półki do ładowania akumulatorów z dwiema listwami z 6 gniazdami, 230 V, z wyłącznikiem.

**w dostawie::**

Szafa z 2 dziurkowanymi półkami do ładowania akumulatorów. Wtyczka przyłączeniowa 16 A / 400 V 5-biegunowa z 3 m przewodem zasilającym i **protokołem pomiarowym**. 4 × listwa wtykowa z 6 gniazdami wtykowymi.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Gniazda w wersji niemieckiej.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1250 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 20  
wysokość użytkowa: 1095 mm

## Opis techniczny

masa	95 kg
szerokość	1000 mm
wysokość	1250 mm
wysokość użytkowa	1095 mm
głębokość	500 mm
liczba gniazd wtykowych	24
szerokość w G	40
głębokość w G	20
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa do ładowania akumulatorów

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------