

Garant GRIDLINE

**Pulpit komputera, Typ: DE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948101 DE
GTIN	4062406073602
Klasa artykułu	9GS

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa monitora TFT do monitorów płaskich. Płyta wierzchnia bambusowa. Obudowa komputera z wentylatorem i przestawną półką.

**Funkcja:**

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing > 1$  mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

**w dostawie::**

Wbudowana na stałe **instalacja elektryczna** obejmuje 6-wtykową listwę zasilającą (250 V / 16 A z włącznikiem/wyłącznikiem), przewód przyłączeniowy 1,2 m.

**Powłoka lakiernicza:**

Obudowa – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.** Podnózek **zawsze** w kolorze szarym antracytowym RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

stopień ochrony IP: IP 41

wysokość: 1620 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 30  
 głębokość w G: 20  
 wysokość użytkowa obudowy na monitor: 460 mm

## Opis techniczny

masa	73 kg
szerokość	750 mm
szerokość w G	30
głębokość użytkowa obudowy monitora	230 mm
wysokość	1620 mm
głębokość w G	20
wysokość użytkowa obudowy na monitor	460 mm
głębokość	500 mm
szerokość użytkowa obudowy na monitor	690 mm
Wysokość użytkowa podstawy	845 mm
Szerokość użytkowa podstawy	700 mm
stopień ochrony IP	IP 41
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Pulpit komputera

## Akcesoria

Uchwyt przesuwny do szaf odzieżowych, bez wkładki	914221
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11