

Garant GRIDLINE

Komputerowe stanowisko pracy, z klapą drukarki, Typ: CH**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948122 CH
GTIN	4062406073855
Klasa artykułu	9GS

Opis**Wykonanie:**

Obudowa monitora TFT do ekranów płaskich ze stałą półką. Obudowa komputera z wentylatorem na ścianie tylnej i przestawną półką. Zamykana szuflada na klawiaturę z bambusową podpórką nadgarstka o 3-poziomowej regulacji wysokości co 60 mm. Płyta wierzchnia bambusowa.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi iszuflady – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

stopień ochrony IP: IP 41

wysokość: 1740 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 30

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa obudowy na monitor: 460 mm

Opis techniczny

wysokość	1740 mm
szerokość	750 mm
szerokość użytkowa obudowy na monitor	690 mm
głębokość użytkowa obudowy monitora	230 mm
głębokość	500 mm
wysokość użytkowa obudowy na monitor	460 mm
szerokość w G	30
masa	82 kg
wymiary pokrywy drukarki	236 × 290 mm
głębokość w G	20
Wysokość użytkowa podstawy	645 mm
Szerokość użytkowa podstawy	700 mm
stopień ochrony IP	IP 41
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Komputerowe stanowisko pracy,

Akcesoria

Uchwyt przesuwny do szaf odzieżowych, bez wkładki	914221
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11