

Garant GRIDLINE

Komputerowe stanowisko pracy,, Typ: GB**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948131 GB
GTIN	4062406073947
Klasa artykułu	9GS

Opis**Wykonanie:**

Szuflada na klawiaturę zatrzaskuje się w położeniu krańcowym, jest zamykana, ma bambusową podpórkę nadgarstka i uchwyt odciążający. **Obudowa komputera z wentylatorem**, przestawną, ocynkowaną półką i bambusową płytą wierzchnią.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi iszuflady – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

stopień ochrony IP: IP 41

wysokość: 1020 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 30

głębokość w G: 20

Wysokość użytkowa podstawy: 645 mm

Opis techniczny

głębokość	500 mm
masa	69 kg
głębokość w G	20
wysokość	1020 mm
szerokość w G	30
szerokość	750 mm
Wysokość użytkowa podstawy	645 mm
Szerokość użytkowa podstawy	700 mm
stopień ochrony IP	IP 41
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Komputerowe stanowisko pracy,

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
----------------------------------------	-------------