

Komputerowe stanowisko pracy, mobilne, Typ: GB



Dane zamówienia

Numer katalogowy	948141 GB
GTIN	4062406074005
Klasa artykułu	9GS

Opis

Wykonanie:

Szuflada na klawiaturę zatrzaskuje się w położeniu krańcowym, jest zamykana, ma bambusową podpórkę nadgarstka i uchwyt odciążający. Nadstawka z szufladą na klawiaturę z bocznymi ścianami perforowanymi $\square$ 9x9 mm w odstępach co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix. **Obudowa komputera z wentylatorem**, przestawną, ocynkowaną półką i bambusową płytą wierzchnią.

Z podwoziem składającym się z 2 kół stałych i 2 kół skrętnych z hamulcem odprowadzającym ładunki elektrostatyczne, $\varnothing$ 125 mm oraz z uchwytami do pchania.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi iszuflady – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

szerokość	750 mm
szerokość w G	30

Karta danych

masa	69 kg
głębokość	500 mm
głębokość w G	20
wysokość	1170 mm
Szerokość użytkowa podstawy	700 mm
Wysokość użytkowa podstawy	645 mm
stopień ochrony IP	IP 41
Typ wtyczki wejściowej	G
napięcie znamionowe	250 V
włącznik/wyłącznik	tak
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Komputerowe stanowisko pracy,

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/948141-GB>