

Garant GRIDLINE

Komputerowe stanowisko pracy, z klapą drukarki, Typ: DE**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948132 DE
GTIN	4062406074029
Klasa artykułu	9GS

Opis**Wykonanie:**

Szuflada na klawiaturę zatrzaskuje się w położeniu krańcowym, jest zamykana, ma bambusową podpórkę nadgarstka i uchwyt odciążający. **Obudowa komputera z wentylatorem**, przestawną, ocynkowaną półką i bambusową płytą wierzchnią.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

w dostawie::

Wbudowana na stałe **instalacja elektryczna** obejmuje 6-wtykową listwę zasilającą (250 V / 16 A z włącznikiem/wyłącznikiem), przewód przyłączeniowy 1,2 m.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi iszuflady – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

stopień ochrony IP: IP 41

wysokość: 1020 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 30
głębokość w G: 20
Wysokość użytkowa podstawy: 645 mm

Opis techniczny

masa	69 kg
wysokość	1020 mm
szerokość	750 mm
głębokość w G	20
szerokość w G	30
głębokość	500 mm
wymiary pokrywy drukarki	236 × 290 mm
Wysokość użytkowa podstawy	645 mm
Szerokość użytkowa podstawy	700 mm
stopień ochrony IP	IP 41
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Komputerowe stanowisko pracy,

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------