

Garant GRIDLINE

Komputerowe stanowisko pracy,, Typ: FR**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948201 FR
GTIN	4062406074180
Klasa artykułu	9GS

Opis**Wykonanie:**

Szafka dolna z oddzielnie zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi z szybą poliwęglanową, wyposażona w ściankę działową (montowaną z prawej lub lewej strony), **wysuwana półka o nośności 45 kg**, z mechanizmem luzującym i ocynkowanym dnem dla obudowy typu tower. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem. Wszystkie elementy instalacji są umieszczone tak, że nie wystają poza powierzchnię podstawy i są bardzo łatwo dostępne. Płyta wierzchnia bambusowa.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi, szuflada i szufladopółka – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 28

Wysokość użytkowa podstawy: 645 mm

Opis techniczny

wysokość	1000 mm
szerokość w G	40
głębokość w G	28
głębokość	700 mm
szerokość	1000 mm
masa	97 kg
Wysokość użytkowa podstawy	645 mm
Szerokość użytkowa podstawy prawej	223 mm
Szerokość użytkowa podstawy lewej	700 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Komputerowe stanowisko pracy,

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------