

Garant GRIDLINE

Komputerowe stanowisko pracy,, Typ: GB**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 948201 GB |
| GTIN | 4062406074197 |
| Klasa artykułu | 9GS |

Opis**Wykonanie:**

Szafka dolna z oddzielnie zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi z szybą poliwęglanową, wyposażona w ściankę działową (montowaną z prawej lub lewej strony), **wysuwana półka o nośności 45 kg**, z mechanizmem luzującym i ocynkowanym dnem dla obudowy typu tower. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem. Wszystkie elementy instalacji są umieszczone tak, że nie wystają poza powierzchnię podstawy i są bardzo łatwo dostępne. Płyta wierzchnia bambusowa.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi, szuflada i szufladopółka – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 28

Wysokość użytkowa podstawy: 645 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------------------|--|
| masa | 97 kg |
| głębokość w G | 28 |
| wysokość | 1000 mm |
| głębokość | 700 mm |
| szerokość w G | 40 |
| szerokość | 1000 mm |
| Szerokość użytkowa podstawy lewej | 700 mm |
| Wysokość użytkowa podstawy | 645 mm |
| Szerokość użytkowa podstawy prawej | 223 mm |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| Grubość materiału | 0,9 mm |
| Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu | Komputerowe stanowisko pracy, |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
|--|-------------|