

Garant GRIDLINE

Komputerowe stanowisko pracy, mobilne, Typ: DE**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948211 DE
GTIN	4062406074210
Klasa artykułu	9GS

Opis**Wykonanie:**

Szafka dolna z oddzielnie zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi z szybą poliwęglanową, wyposażona w ściankę działową (montowaną z prawej lub lewej strony), **wysuwana półka o nośności 45 kg**, z mechanizmem luzującym i ocynkowanym dnem dla obudowy typu tower. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem. Wszystkie elementy instalacji są umieszczone tak, że nie wystają poza powierzchnię podstawy i są bardzo łatwo dostępne. Płyta wierzchnia bambusowa.

Z podwoziem składającym się z 2 kół stałych i 2 kół skrętnych z hamulcem odprowadzającym ładunki elektrostatyczne, Ø 125 mm oraz z uchwytami do pchania.

w dostawie::

Zamontowana na stałe **instalacja elektryczna** obejmuje listwę zasilającą (6-wtykową, 250 V / 16 A z włącznikiem/wyłącznikiem), przewód przyłączeniowy 1,2 m, wentylator pełniący funkcję ochrony przed przegrzaniem.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi, szuflada i szufladopółka – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1150 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 40
głębokość w G: 28
Wysokość użytkowa podstawy: 645 mm

Opis techniczny

głębokość	700 mm
szerokość w G	40
masa	97 kg
głębokość w G	28
szerokość	1000 mm
wysokość	1150 mm
Wysokość użytkowa podstawy	645 mm
Szerokość użytkowa podstawy lewej	700 mm
Szerokość użytkowa podstawy prawej	223 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Komputerowe stanowisko pracy, przejezdne

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------