

Garant GRIDLINE

Komputerowe stanowisko pracy, z klapą drukarki, Typ: GB**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948202 GB
GTIN	4062406074319
Klasa artykułu	9GS

Opis**Wykonanie:**

Szafka komputerowa z oddzielnie zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi z szybą poliwęglanową lub klapą drukarki. Wyposażenie w ściankę działową dla obudowy typu tower z ocynkowaną półką i półkę wysuwaną (nośność 45 kg) z mechanizmem luzującym. Szuflady na klawiaturę z pogłębioną i wyjmowaną półką, podpórką na nadgarstki z bambusa oraz z mechanizmem luzującym. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem. Przepusty kablowe z tyłu obudowy. Płyta wierzchnia bambusowa.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflada na klawiaturę – szary jasny RAL 7035, drzwiczki, blenda szuflady oraz półka wysuwana – szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

masa	97 kg
głębokość	700 mm

szerokość	1000 mm
wysokość	1020 mm
szerokość w G	40
wymiary pokrywy drukarki	346 × 290 mm
głębokość w G	28
Szerokość użytkowa podstawy lewej	700 mm
Wysokość użytkowa podstawy	645 mm
Szerokość użytkowa podstawy prawej	223 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
włącznik/wyłącznik	tak
napięcie znamionowe	250 V
Typ wtyczki wejściowej	G
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Komputerowe stanowisko pracy,

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------