

Garant GRIDLINE

**Komputerowe stanowisko pracy,, Typ: GB****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948251 GB
GTIN	4062406074432
Klasa artykułu	9GS

**Opis****Wykonanie:**

Szafka komputerowa z oddzielnie zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi z szybą poliwęglanową lub klapą drukarki. Wyposażenie w ściankę działową dla obudowy typu tower z ocynkowaną półką i półką wysuwaną (nośność 45 kg) z mechanizmem luzującym. Szuflady na klawiaturę z pogłębioną i wyjmowaną półką, podpórką na nadgarstki z bambusa oraz z mechanizmem luzującym. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem. Przepusty kablowe z tyłu obudowy. Płyta wierzchnia bambusowa.

Z zajmującą mało miejsca obudową do monitorów płaskich TFT, zamykaną, ze schowkiem na przewody. Bezstopniowo podnoszone drzwiczki, utrzymujące położenie, z szybą poliwęglanową.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i szuflada na klawiaturę – szary jasny RAL 7035, drzwiczki, blenda szuflady oraz półka wysuwana – szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

**wskazówka:**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

wysokość użytkowa obudowy na monitor	460 mm
--------------------------------------	--------

głębokość	700 mm
szerokość w G	40
wysokość	1620 mm
głębokość w G	28
szerokość użytkowa obudowy na monitor	690 mm
głębokość użytkowa obudowy monitora	230 mm
szerokość	1000 mm
masa	120 kg
Szerokość użytkowa podstawy lewej	700 mm
Wysokość użytkowa podstawy	645 mm
Szerokość użytkowa podstawy prawej	223 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
włącznik/wyłącznik	tak
napięcie znamionowe	250 V
Typ wtyczki wejściowej	G
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Komputerowe stanowisko pracy,

## Akcesoria

Uchwyt przesuwny do szaf odzieżowych, bez wkładki	914221
---	--------