

Garant GRIDLINE

Obudowa monitora TFT, Typ: 1**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948401 1
GTIN	4062406074630
Klasa artykułu	9GS

Opis**Wykonanie:**

Obudowa do płaskich monitorów TFT, zamykana, ze stałą półką. Samoczynnie blokujące się, bezstopniowo, podnoszone drzwi z szybą poliwęglanową.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, podnoszone drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

stopień ochrony IP: IP 41

wysokość: 600 mm

szerokość: 750 mm

głębokość (dół): 275 mm

głębokość (górze): 200 mm

wysokość użytkowa obudowy na monitor: 460 mm

szerokość użytkowa obudowy na monitor: 690 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa obudowy monitora (górze)	150 mm
szerokość	750 mm

masa	21 kg
wysokość	600 mm
głębokość użytkowa obudowy monitora (dół)	230 mm
głębokość (dół)	275 mm
głębokość (górze)	200 mm
szerokość użytkowa obudowy na monitor	690 mm
wysokość użytkowa obudowy na monitor	460 mm
stopień ochrony IP	IP 41
Grubość materiału	0,9 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Obudowa monitora

Akcesoria

Uchwyt przesuwny do szaf odzieżowych, bez wkładki	914221
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11