

Garant GRIDLINE

**Komputerowe stanowisko pracy, z klapą drukarki, Typ: DE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948252 DE
GTIN	4062406074517
Klasa artykułu	9GS

**Opis****Wykonanie:**

Szafka dolna z oddzielnie zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi z szybą poliwęglanową, wyposażona w ściankę działową (montowaną z prawej lub lewej strony), **wysuwana półka o nośności 45 kg**, z mechanizmem luzującym i ocynkowanym dnem dla obudowy typu tower. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem. Wszystkie elementy instalacji są umieszczone tak, że nie wystają poza powierzchnię podstawy i są bardzo łatwo dostępne. Płyta wierzchnia bambusowa.

Z zajmującą mało miejsca obudową do monitorów płaskich TFT, zamykaną, z półką. Bezstopniowo podnoszone drzwiczki, utrzymujące położenie, z szybą poliwęglanową.

**w dostawie::**

Zamontowana na stałe **instalacja elektryczna** obejmuje listwę zasilającą (6-wtykową, 250 V / 16 A z włącznikiem/wyłącznikiem), przewód przyłączeniowy 1,2 m, wentylator pełniący funkcję ochrony przed przegrzaniem.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi, szuflada i szufladopółka – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1620 mm  
szerokość: 1000 mm  
głębokość: 700 mm  
szerokość w G: 40  
głębokość w G: 28  
wysokość użytkowa obudowy na monitor: 460 mm

## Opis techniczny

szerokość użytkowa obudowy na monitor	690 mm
głębokość	700 mm
wysokość użytkowa obudowy na monitor	460 mm
wymiary pokrywy drukarki	346 × 290 mm
szerokość w G	40
szerokość	1000 mm
masa	120 kg
głębokość użytkowa obudowy monitora	230 mm
głębokość w G	28
wysokość	1620 mm
Szerokość użytkowa podstawy lewej	700 mm
Szerokość użytkowa podstawy prawej	223 mm
Wysokość użytkowa podstawy	645 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Komputerowe stanowisko pracy,

## Akcesoria

Uchwyt przesuwny do szaf odzieżowych, bez wkładki	914221
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11