

HOLEX**Zestaw wytaczaków stalowych bez chłodzenia wewnętrznego, prawe, Typ: SET07****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

Bez chłodzenia wewnętrznego.

w dostawie::

W pudełku z tworzywa sztucznego.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC..0702..
kod ISO uchwyty	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
śruby mocujące	269028 7
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	12 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	15,5 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	18 mm

wysokość mocowania L ₂	9 mm
wysokość mocowania L ₂	11 mm
wysokość mocowania L ₂	15 mm
Przesunięcie osi L ₃	6,5 mm
Przesunięcie osi L ₃	9 mm
Przesunięcie osi L ₃	11 mm
długość główki L ₁	22,5 mm
długość główki L ₁	27,5 mm
długość główki L ₁	40,5 mm
długość całkowita L	100 mm
długość całkowita L	125 mm
długość całkowita L	150 mm
Szerokość szyjki L ₄	8 mm
Szerokość szyjki L ₄	10 mm
Szerokość szyjki L ₄	12 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
Rodzaj produktu	Wytaczaki