

**Płytki skrawająca KOMET®, K10, Nazwa: 14-6603****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 216740 14-6603 |
| GTIN | 4047109062160 |
| Klasa artykułu | 24T |

Opis**Wykonanie:**

Z rowkami wiórowymi na obwodzie. Z dodatkowym skosem w celu lepszej swobody skrawania. Kąt przyłożenia 15°.

Pasuje do :

frezów do pogłębiania nr 216600 i 216620.

promień naroża: 0,4 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOHX 090204 EN

Opis techniczny

| | |
|--|----------------|
| Nazwa | 14-6603 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TOHX 090204 EN |
| promień naroża | 0,4 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu | 4 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków | 4 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 3 |
| współczynnik korekcyjny f_z | 2,5 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Gatunek | K10 |
| Materiał ostrza | HM |
| Rodzaj produktu | płytki skrawająca do frezowania |