

KOMET**Płytki skrawająca KOMET®, BK8425, Nazwa: 26-660****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216770 26-660
GTIN	2050002046658
Klasa artykułu	24T

Opis**Wykonanie:**

Z rowkami wiórowymi na obwodzie.

Pasuje do :

frezów do pogłębiania nr 216600 i 216620.

promień naroża: 0,5 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOHX 140305 EN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 140305 EN
promień naroża	0,5 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Gatunek	BK8425
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	250 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	120 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	150 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		