

Garant
Uchwyty zaciskowe eco VARIO-LINE, prawe, wysokość chwytu h: 16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273870 16
GTIN	4045197702227
Klasa artykułu	21W

Opis
Pasuje do :

oprawek płytek skrawających eco nr 27 3874.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

wskazówka:

 Przekazanie chłodziwa tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 317900-319886. $L_{\text{całk.}} = L_1 + L_3$ (uchwyty płytek eco).

chłodzenie wewnętrzne: tak

 Szerokość funkcjonalna L_4 : 21 mm

 L_1 : 78 mm

 L_2 : 24,5 mm

śruba: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Opis techniczny

Wysokość chwytu h	16 mm
L_1	78 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	21 mm
L_2	24,5 mm
śruba	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Głowice skrawające

Akcesoria

śruba zaciskowa

279910

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10

674248 TX10

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

śruba zaciskowa Typ 9

279815 9