

Garant**Oprawki Weldon, PSC 80 krótkie, Ø mocowania D1: 20mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 308503 20 |
| GTIN | 4045197703477 |
| Klasa artykułu | 31C |

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa nr 309885, klucz nasadowy nr 309893.

wskazówka:

Odpowiednia redukcja z PSC 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 318892.

Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 40 lub HSK 63 na PSC 40 lub PSC 50 na zamówienie.

Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 na zamówienie.

Pasujące przedłużki pod nr 318894, nr 318895 i nr 318896.

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|----------------|
| Ø mocowania D ₁ | 20 mm |
| wymiar A długości wysięgu | 70 mm |
| Ø zewn. D | 52 mm |
| adapter | PSC 80 krótkie |

| | |
|---|------------------------------------|
| Norma na uchwyt | ISO 26623-1 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Strategia skrawania | HSC |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |