

Garant**Oprawki Weldon, PSC 80 krótkie, Ø mocowania D1: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308503 25
GTIN	4045197703484
Klasa artykułu	31C

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa nr 309885, klucz nasadowy nr 309893.

wskazówka:

Odpowiednia redukcja z PSC 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 318892.

Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 40 lub HSK 63 na PSC 40 lub PSC 50 na zamówienie.

Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 na zamówienie.

Pasujące przedłużki pod nr 318894, nr 318895 i nr 318896.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø mocowania D ₁	25 mm
Ø zewn. D	65 mm
adapter	PSC 80 krótkie

Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe