

## Lâmina de corte HSS, neutro, Altura da lâmina h5/largura de incisão w: 32/2,2mm



### Dados do pedido

Número do pedido	273556 32/2,2
GTIN	4062406080662
Classe de artigo	21U

### Descrição

#### Indicado para:

Suporte n.º 273984 – 274000 ou n.º 319132; 319133 (suporte de VDI).

#### Atenção:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

### Descrição técnica

Altura da lâmina h <sub>5</sub>	32 mm
#Largura de incisão w	2,2 mm
para peças de Ø máximo	60 mm
Comprimento total L	150 mm
Óleo de corte	HSS
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Chave de sistema	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão

