

## Fresa de chanfrar, com perfuração, Ângulo $\gamma$ : 50grau



### Dados do pedido

Número do pedido	215700 50
GTIN	4045197708168
Classe de artigo	210

### Descrição

#### Instrução:

- **Pastilhas de corte reversíveis recomendadas para chanfradura: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **O uso de outras pastilhas de corte reversíveis pode resultar em limitações na vida útil da ferramenta e na qualidade da superfície.**
- **Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.**

### Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1604..
Ø mínimo D	35 mm
comprimento de chanfro alcançável l	30 mm
número de lâminas efetivo $Z_{ef}$	3
Ângulo $\gamma$	50 grau
Comprimento total $L_{tot}$	50 mm

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219811 (15IP; 5,0 Nm)
altura de chanfro alcançável h	23 mm
Ø do orifício de alojamento	27 mm
Ø maior D <sub>1</sub>	73 mm
largura de chanfro alcançável b	18 mm
Avanço do dente com h <sub>máx.</sub>	0,13 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	6
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219811
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP