

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250042 25/12
GTIN	4045197710970
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Tamanho da placa	12 mm
Conjunto de molas	259044 2
Código ISO do suporte	A25T PCKNR/L12
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	32 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Desvio central L_3	17 mm
Alavanca articulada	259015 2
Calço	259031 2
Parafuso alavanca	259018 8
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L_2	23 mm
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Parafuso alavanca Tipo 8	259018 8
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 2	259031 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500