

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250042 32/12
GTIN	4045197710987
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	40 mm
Calço	259031 2
Desvio central $L_3$	22 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Código ISO do suporte	A32U PCKNR/L12
Tamanho da placa	12 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Alavanca articulada	259015 2
Conjunto de molas	259044 2
Comprimento total L	350 mm
Altura de fixação $L_2$	31 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	75 grau
Ø haste $D_s$	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Calço Tipo 2	259031 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500