

Garant**Barra de mandrilar de aço A.. CKUNR 93°, para pastilhas de corte reversíveis KNUX, direita****Dados do pedido**

Número do pedido	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Classe de artigo	21T

Descrição**Nota:**

Usar com pastilha reversível KNUX 1604..L.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	KNUX 1604.. R/L
Desvio central L_3	20,5 mm
Conjunto de molas	259044 3
Tamanho da placa	16 mm
Garra de aperto	259038 17
Código ISO do suporte	A25T CKUNR/L16
Parafuso para garra	259021 3
Pin	259049 4
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	36 mm
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L_2	23 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica

Ficha de dados

Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Modelo da haste	Aço
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/251016-25/16>