

Garant**Barra de mandrilar de aço A.. CKUNR 93°, para pastilhas de corte reversíveis KNUX, direita****Dados do pedido**

Número do pedido	251016 32/16
GTIN	4045197711588
Classe de artigo	21T

Descrição**Nota:**

Usar com pastilha reversível KNUX 1604..L.

Descrição técnica

Garra de aperto	259038 17
Pin	259049 4
Mola	259046 3
Pastilha de corte reversível adequada	KNUX 1604.. R/L
Parafuso para garra	259021 3
Tamanho da placa	16 mm
Conjunto de molas	259044 3
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	40 mm
Código ISO do suporte	A32U CKUNR/L16
Desvio central L ₃	22 mm
Calço	259031 6
Comprimento total L	350 mm
Altura de fixação L ₂	31 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau

Ficha de dados

Ø haste D _s	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Modelo da haste	Aço
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/251016-32/16>