

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
25/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250043 25/12
GTIN	4045197711526
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Calço	259031 2
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32 mm
Tamanho da placa	12 mm
Parafuso alavanca	259018 8
Conjunto de molas	259044 2
Código ISO do suporte	A25T PCKNR/L12
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Alavanca articulada	259015 2
Desvio central L_3	17 mm
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L_2	23 mm
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso alavanca Tipo 8	259018 8
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Calço Tipo 2	259031 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500