

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251017 25/16
GTIN	4045197711618
Classe de artigo	21T

Descrição**Instrução:**

Usar com pastilha reversível KNUX 1604..R.

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A25T CKUNR/L16
Garra de aperto	259038 16
Parafuso para garra	259021 3
Tamanho da placa	16 mm
Desvio central L ₃	20,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	KNUX 1604.. R/L
Conjunto de molas	259044 3
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	36 mm
Pin	259049 4
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L ₂	23 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D _s	25 mm
Norma	Norma de fábrica

Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Garra de aperto Tipo 16	259038 16
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 4	674242 4
Conjunto de molas 10 peças Tipo 3	259044 3
Caneta Tipo 4	259049 4
Parafuso para garra de aperto Tipo 3	259021 3
Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600