

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
32/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250043 32/12
GTIN	4045197711533
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A32U PCKNR/L12
Conjunto de molas	259044 2
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	40 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Calço	259031 2
Desvio central L_3	22 mm
Alavanca articulada	259015 2
Parafuso alavanca	259018 2
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Tamanho da placa	12 mm
Comprimento total L	350 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Ø haste D_s	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Calço Tipo 2	259031 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500