

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|-------------------|
| Número do pedido | 919908 1200X800/H |
| GTIN | 4045197711656 |
| Classe de artigo | 91T |

Descrição

Modelo:

Sturdy steel angle section construction with 4 corner supports to take flat pallets and mesh crates. Resilient solid rubber tyres with 2 fixed wheels and 2 castors (with parking brake) and roller bearing hubs. Com prático varão de empurrar. Pega ergonómica com revestimento de Haptoprene para o máximo conforto – mesmo com mãos molhadas ou oleosas.

Descrição técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Capacidade de carga | 1200 kg |
| Ø da roda | 160 mm |
| Material roda | Borracha maciça elástica |
| Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 |
| Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 |
| Peso | 39 kg |
| Altura | 300 mm |
| Altura da área de carga | 245 mm |
| Largura | 1275 mm |
| Largura da área de carga | 1210 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Profundidade da área de carga | 810 mm |
| Profundidade | 875 mm |
| Pega de empurrar | sim |
| Tipo de produto | Carro de reboque |