



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Escada de plataforma com grade de aço, deslocável, número de andares possível 2 – 5**Dados do pedido**

Número do pedido	966149 2
GTIN	4031405510180
Classe de artigo	98G

Descrição**Versão:**

Construção tubular estável e soldada, degraus em grade de aço antiderrapante. Extremidades das longarinas com capas de plástico antiderrapantes. Móvel através de 2 rodas eleváveis. Superfície de apoio superior com 550 × 300 mm.

Descrição técnica

Peso	8 kg
Profundidade da área de base	0,73 m
Largura da área de base	0,69 m
Profundidade da plataforma	300 mm
Altura da plataforma sem corrimão	0,4 m
Acessibilidade	de um lado
Rodas	sim
Largura da plataforma	550 mm

Material	construção tubular soldada, degraus em grade de aço antiderrapante
Modelo do degrau	Degrau
Altura de trabalho aprox.	2,4 m
Número de degraus incluindo plataforma	2
Capacidade de carga do equipamento de ascensão	150 kg
Tipo de produto	Plataforma de trabalho