

Pastilhas reversível de fresagem Ø 10 mm, Tipo: ST1400



Dados do pedido

Número do pedido	212640 ST1400
GTIN	4045197712158
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.

· Precisão de raio, concentricidade e troca: $\pm 0,015$ mm.

Utilização:

Placas de esferas com raio total para utilização geral na construção de matrizes e moldes.

Descrição técnica

Tipo	ST1400
Óleo de corte	HM
Tipo	HB7520
Avanço f_z em alumínio de apara curta	0,2 mm
Avanço f_z em aço < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Avanço f_z em titânio > 850 N/mm ²	0,2 mm
Número de trocas/cortes	1

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar