

Fresa de cópia, com rosca, Ø D: 10mm



Dados do pedido

Número do pedido	212620 10
GTIN	4045197712783
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Sem refrigeração interna.

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.

Precisão máxima de troca garantida: $\pm 0,015$ mm.

Utilização:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.

Aço – para aplicações gerais na construção de matrizes e moldes.

Instrução:

Calcular a velocidade de acordo com o Ø efetivo D_w . Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	10 mm
Parafuso para pastilha reversível	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_1 h6	5,5 mm
Comprimento total L_{tot}	23 mm
Ø D_2	9,5 mm
Rosca de alojamento M	M5
Comprimento 1	23 mm
Número de arestas de corte Z	2

Refrigeração interior	não
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Fresagem de cópia
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	219871
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP