

Fresa de cópia, com rosca, Ø D: 8mm**Dados do pedido**

Número do pedido	212620 8
GTIN	4045197712776
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Sem refrigeração interna.

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.

Precisão máxima de troca garantida: $\pm 0,015$ mm. Sem refrigeração interna.

Utilização:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.

Aço – para aplicações gerais na construção de matrizes e moldes.

Instrução:

Calcular a velocidade de acordo com o Ø efetivo D_w . Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,9 com lâmina n.º 674252 tam. 7IP.

Descrição técnica

Rosca de alojamento M	M5
Parafuso para pastilha reversível	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ø das lâminas D_c	8 mm
Ø D_2	9,5 mm
Comprimento 1	13 mm
Ø D_1 h6	5,5 mm
Comprimento total L_{tot}	23 mm
Número de arestas de corte Z	2

Refrigeração interior	não
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Fresagem de cópia
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 0,9	211750 0,9
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Parafuso tensor	219870