


**Pastilhas reversível de fresagem Ø 20 mm, Tipo: ALU****Dados do pedido**

Número do pedido	212670 ALU
GTIN	4045197712462
Classe de artigo	21A

**Descrição****Modelo:**

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.

· Precisão de raio, concentricidade e troca:  $\pm 0,015$  mm.

**Utilização:**

Placas de esferas com raio total para utilização geral na construção de matrizes e moldes.

**Descrição técnica**

Tipo	ALUMÍNIO
Óleo de corte	HM
Tipo	HU7810
Avanço $f_z$ em alumínio de apara curta	0,25 mm
Avanço $f_z$ em aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm
Avanço $f_z$ em aço < 60 HRC	0,2 mm
Avanço $f_z$ em titânio > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Número de trocas/cortes	1

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar