

Fresa de cópia curto, Haste cilíndrica, Ø D: 16mm



Dados do pedido

Número do pedido	212601 16
GTIN	4045197712646
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.

Precisão máxima de troca garantida: $\pm 0,015$ mm.

Utilização:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.

Aço – para aplicações gerais na construção de matrizes e moldes.

Instrução:

Calcular a velocidade de acordo com o Ø efetivo D_w . Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Ø da haste D_s h6	16 mm
Projeção L_1	32 mm
Comprimento total L_{tot}	92 mm
Ø d_1	14 mm
Parafuso para pastilha reversível	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Ø das lâminas D_c	16 mm
Número de arestas de corte Z	2
Refrigeração interior	sim
Modelo da haste	Haste cilíndrica

Aplicação de fresagem	Fresagem de cópia
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,0	211750 3,0
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Parafuso tensor	219873