

Fresa de cópia curto, Haste cilíndrica, Ø D: 10mm



Dados do pedido

Número do pedido	212601 10
GTIN	4045197712622
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.

Precisão máxima de troca garantida: $\pm 0,015$ mm.

Utilização:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.

Aço – para aplicações gerais na construção de matrizes e moldes.

Instrução:

Calcular a velocidade de acordo com o Ø efetivo D_w . Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	10 mm
Comprimento total L_{tot}	92 mm
Projeção L_1	32 mm
Ø d_1	8 mm
Ø da haste D_s h6	12 mm
Parafuso para pastilha reversível	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Número de arestas de corte Z	2
Refrigeração interior	sim
Modelo da haste	Haste cilíndrica

Aplicação de fresagem	Fresagem de cópia
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Parafuso tensor	219871
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2