

Fresa de cópia, com rosca, Ø D: 20mm**Dados do pedido**

Número do pedido	212620 20
GTIN	4045197712912
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Sem refrigeração interna.

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.

Precisão máxima de troca garantida: $\pm 0,015$ mm.

Utilização:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.

Aço – para aplicações gerais na construção de matrizes e moldes.

Instrução:

Calcular a velocidade de acordo com o Ø efetivo D_w . Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** com lâmina n.º **674252 tam. 20IP**.

Descrição técnica

Ø D_1 h6	10,5 mm
Parafuso para pastilha reversível	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Rosca de alojamento M	M10
Ø das lâminas D_c	20 mm
Comprimento total L_{tot}	28 mm
Comprimento 1	28 mm
Ø D_2	18,5 mm

Número de arestas de corte Z	2
Refrigeração interior	não
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Fresagem de cópia
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0
Parafuso tensor	219874