

**Pastilhas reversível de fresagem Ø 25 mm Helix, Tipo: ST1400****Dados do pedido**

Número do pedido	212685 ST1400
GTIN	4045197712554
Classe de artigo	21A

**Descrição****Modelo:**

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.

· Precisão de raio, concentricidade e troca:  $\pm 0,015$  mm.

**Utilização:**

Placas de esferas com raio total para utilização geral na construção de matrizes e moldes. Com quebra-aparas para materiais de apara comprida.

**Descrição técnica**

Tipo	ST1400
Óleo de corte	HM
Tipo	HB7520
Avanço $f_z$ em aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm
Número de trocas/cortes	1
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

