

Fresa de cópia curto, Haste cilíndrica, Ø D: 25mm**Dados do pedido**

Número do pedido	212601 25
GTIN	4045197712660
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.

Precisão máxima de troca garantida: $\pm 0,015$ mm.

Utilização:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.

Aço – para aplicações gerais na construção de matrizes e moldes.

Instrução:

Calcular a velocidade de acordo com o Ø efetivo D_w .

Descrição técnica

Comprimento total L_{tot}	121 mm
Ø da haste D_s h6	25 mm
Projeção L_1	45 mm
Parafuso para pastilha reversível	219875 (25IP; 6,0 Nm)
Ø das lâminas D_c	25 mm
Ø d_1	22 mm
Número de arestas de corte Z	2
Refrigeração interior	sim
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem	Fresagem de cópia

Substituição da ferramenta

PowerCard

Tipo de produto

Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor

219875