

Fresa de cópia comprido, Haste cilíndrica, Ø D: 16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	212603 16
GTIN	4045197712714
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.

Precisão máxima de troca garantida: $\pm 0,015$ mm.

Utilização:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.

Aço – para aplicações gerais na construção de matrizes e moldes.

Instrução:

Calcular a velocidade de acordo com o Ø efetivo D_w . Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	16 mm
Projeção L_1	28 mm
Parafuso para pastilha reversível	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Ø d_1	14 mm
Ø da haste D_s h6	16 mm
Comprimento Ø d_1	63 mm
Comprimento total L_{tot}	123 mm
Número de arestas de corte Z	2
Refrigeração interior	sim
Modelo da haste	Haste cilíndrica

Aplicação de fresagem	Fresagem de cópia
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Parafuso tensor	219873
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,0	211750 3,0