


## Pastilhas reversível de fresagem Ø 25 mm, Tipo: TI



### Dados do pedido

Número do pedido	212680 TI
GTIN	4045197712547
Classe de artigo	21A

### Descrição

#### Modelo:

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.

· Precisão de raio, concentricidade e troca:  $\pm 0,015$  mm.

#### Utilização:

Placas de esferas com raio total para utilização geral na construção de matrizes e moldes.

### Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Tipo	HB7935
Avanço $f_z$ em alumínio de apara curta	0,3 mm
Avanço $f_z$ em aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,33 mm
Avanço $f_z$ em aço < 60 HRC	0,25 mm
Avanço $f_z$ em titânio > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm
Número de trocas/cortes	1
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

