


Pastilhas reversível de fresagem Ø 12 mm, Tipo: TI**Dados do pedido**

Número do pedido	212650 TI
GTIN	4045197712400
Classe de artigo	21A

Descrição**Modelo:**

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.

· Precisão de raio, concentricidade e troca: $\pm 0,015$ mm.

Utilização:

Placas de esferas com raio total para utilização geral na construção de matrizes e moldes.

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Tipo	HB7935
Avanço f_z em alumínio de apara curta	0,2 mm
Avanço f_z em aço < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Avanço f_z em aço < 60 HRC	0,15 mm
Avanço f_z em titânio > 850 N/mm ²	0,2 mm
Número de trocas/cortes	1

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar